


Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Área de aplicação

Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão [bar]	30

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	36
Dimensões [mm]	M18 x 1,5
Designação da rosca	M18 x 1,5
Materiais	3.7235 (titânio)
Conexão do sensor	M18 x 1,5
Conexão de processo	conexão da rosca G 1/4
Profundidade de imersão [mm]	13,5; (Sondas de medição SID, SFD, TN)

Acessórios

Material incluído	vedação: 1, PTFE
-------------------	------------------

Observações

Observações	Em aplicações >30 bar e ≤300 bar utilizar apenas um anel de vedação tipo U-Seal.
Unidades por embalagem	1 peça