


# E40169



## Seção de medição para medidor de ar comprimido

MESSSTR DN50/L475/VA/D60,3

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Área de aplicação

Modelo para o medidor de ar comprimido SD2

Resistência à pressão [bar] 16

### Dados mecânicos

Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; alumínio anodizado

Conexão de processo R 2

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça