


E40170



Seção de medição para medidor de ar comprimido

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Modelo para o medidor de ar comprimido SD9

Resistência à pressão [bar] 16

Dados mecânicos

Materiais 1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; alumínio anodizado

Conexão de processo R 1 1/2

Observações

Unidades por embalagem 1 peça