




Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON PS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Modelo		para sensores de fluxo SC com saída pnp
Dados elétricos		
Frequência AC	[Hz]	47...63
Tolerância da tensão de operação	[%]	15
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC; (para SELV/PELV)
Condições ambientais		
Proteção		IP 40
Dados mecânicos		
Peso	[g]	233
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); PA; PMMA
Observações		
Notas		Artigo descontinuado
Unidades por embalagem		1 peça

E40211




Botão teach para sensores de fluxo

SC TEACH BUTTON PS

conexão elétrica

cabo: 0,9 m, PUR

Conexão



n.c. = não conectado
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul