




Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING CAP G1",PVDF



Campo de aplicação		
Resistência à pressão	[bar]	8
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...110
Dados mecânicos		
Peso	[g]	50,2
Dimensões	[mm]	G 1 / L = 50
Designação da rosca		G 1
Materiais		Adaptador: PVDF
Máx. torque de aperto	[Nm]	5
Conexão do sensor		conexão da rosca M18 x 1 Rosca interna
Conexão de processo		conexão da rosca G 1 rosca externa
Notas		
Quantidade		1 peça