




Adaptador de fixação para sensores de processo

MOUNTING ADAPTER G1



1 vedação

Área de aplicação

Modelo	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Montagem	Adaptador de fixação
Resistência à pressão [bar]	0,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	335
Dimensões [mm]	Ø 39 / L = 57
Materiais	Flange: aço inoxidável; porca: aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM; vedação: Tesnit
Máx. torque de aperto [Nm]	6...9
Conexão do sensor	Ø 16 mm
Conexão de processo	conexão da rosca G 1 rosca externa

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------