


# E43005



## Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 100-125 D16



Campo de aplicação	
Modelo	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Resistência à pressão [bar]	0,5
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	0...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	252
Materiais	Flange: alumínio anodizado; porca: Aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM
Máx. torque de aperto [Nm]	6...9
Conexão do sensor	Adaptação de fixação Ø 16 mm
Conexão de processo	Flange
Notas	
Quantidade	1 peça