


Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 54-52X52



1 vedação

Campo de aplicação

Modelo	para sensores de nível capacitivos LK, LI, LT, LL
Resistência à pressão [bar]	0,5

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	121
Materiais	Flange: alumínio anodizado; porca: Aço inoxidável; bucha de separação: latão; anel de fixação: FKM; vedação: Tesnit
Máx. torque de aperto [Nm]	6...9
Conexão do sensor	Adaptação de fixação Ø 16 mm
Conexão de processo	Flange

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------