


Placa de flange para sensores de nível

FLANGE PLATE 73-90/G3/4



Campo de aplicação

Modelo	para sensores de nível LR
Montagem	conforme DIN 24557
Pressão do reservatório [bar]	-1...16

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	257,3
Tipo de montagem	conforme DIN 24557
Materiais	Flange: 1.4305 (aço inoxidável / 303); vedação: NBR
Máx. torque de aperto [Nm]	6...9
Conexão do sensor	conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Conexão de processo	Flange Ø 90 mm

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------