


E43211



Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L240



1 Suporte de fixação para peça centralizadora

CRN

Campo de aplicação	
Modelo	para sensores de nível LR
Temperatura do fluido [°C]	-40...200
Resistência à pressão [bar]	16
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	16
Dados mecânicos	
Peso [g]	180,5
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); vedação: NBR reforço de fibras; 0: PPS reforço de fibras; Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301)
Conexão do sensor	conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 rosca externa
Comprimento L [mm]	240
Acessórios	
Material incluído	vedação: 1
Notas	
Quantidade	1 peça