




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 Suporte de fixação para centralizadores

CRN

Campo de aplicação		
Modelo		para sensores de nível LR
Temperatura do fluído	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	215,5
Materiais		Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); vedação: NBR reforço de fibras; 0: PPS reforço de fibras; Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301)
Conexão do sensor		conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Conexão de processo		conexão da rosca G 3/4 rosca externa
Comprimento L	[mm]	300
Acessórios		
Material incluído		vedação: 1
Notas		
Quantidade		1 peça