


Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Suporte de fixação para centralizadores

Área de aplicação

Modelo	Versão sem perfurações, para sensores de nível, LR	
Temperatura do fluido [°C]	-40...200	
Resistência à pressão [bar]	16	
Resistência contra vácuo [mbar]	-1000	

Dados mecânicos

Peso [g]	600	
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); vedação: NBR reforço de fibras; 0: PPS reforço de fibras; Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301)	
Conexão do sensor	conexão da rosca G 3/4 Rosca interna	
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 rosca externa	
Comprimento L [mm]	1000	

Acessórios

Material incluído	vedação: 1	
Acessório opcional	Peça de centragem para tubos coaxiais: 1, E43222	

Observações

Unidades por embalagem	1 peça	
------------------------	--------	--