


Adaptador de processo para união roscada de tubos de leite

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Campo de aplicação

Resistência à pressão [bar] 40

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g] 341,5

Materiais 1.4435 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor G 1/2 cone de vedação

Conexão de processo Uniões roscadas para tubos de leite DN40 (1,5") DIN 11851

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4

Classe de higiene de acordo com a norma DIN 11866 H4

Notas

Quantidade 1 peça