


E43311



Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 orifício de purga



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Campo de aplicação

Modelo		com porta de escape
Resistência à pressão [bar]		25
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]		25

Dados mecânicos

Peso [g]		203
Materiais		1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,4 / 4

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------