


Adaptador de processo Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 orifício de purga



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Área de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	16
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	16

Dados mecânicos

Peso [g]	268
Materiais	1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------