


E43316



Peça em T

T-PIPE/G1/2/L100/DN25



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Campo de aplicação	
Modelo	para sensores e adaptador com conexão de processo G 1/2 A
Resistência à pressão [bar]	40
Certificações / testes	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	327
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 29 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,8 / 4
Acessórios	
Material incluído	anel O: 1, FKM
Notas	
Quantidade	1 peça