

Engate de rosca com tampa

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: regulador de fluxo 0,3 mm

Área de aplicação

Resistência à pressão	[bar]	630
-----------------------	-------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-10...60
----------------------	------	----------

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
--------------------------------------	--

Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
-------------------------	--

Dados mecânicos

Peso	[g]	76,2
------	-----	------

Materiais	invólucro do acoplamento: 1.0718 (aço); características da superfície: zinco / níquel cinza; vedação: NBR
-----------	---

Conexão do sensor	G 1/4
-------------------	-------

Conexão de processo	M16 x 2 Minimes
---------------------	-----------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------