




Jumper

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Modelo		cabo adaptador CAN
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	48,8
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 55
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Jumper

CABLE CAN ADAPTER

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

**conexão elétrica**cabos: 0,15 m, PUR / PVC, preto, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²**Conexão****conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

