




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE G3/4 L265



1 Suporte de fixação para centralizadores

CRN

Campo de aplicação		
Modelo		para sensores de nível LR
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	194
Materiais	Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); vedação: NBR reforço de fibras; Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301); 0: PPS reforço de fibras	
Conexão do sensor	conexão da rosca G 3/4 Rosca interna	
Conexão de processo	conexão da rosca G 3/4 rosca externa	
Comprimento L	[mm]	265
Acessórios		
Material incluído	vedação: 1	
Notas		
Quantidade	1 peça	