


# E43358



## Adaptador rosqueável para sensores de processo

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 vedação Adaptador aseptoflex vario
- 2 borda de vedação Sensor

EC 1935/2004 

### Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 50

### Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

### Dados mecânicos

Peso [g] 220,5

Materiais 1.4435 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor G 1/2 cone de vedação

Conexão de processo conexão da rosca G 1 rosca externa Aseptoflex Vario

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias 0,4 / 4

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça