




Tubo coaxial para sensores de nível

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Campo de aplicação		
Modelo		para sensores de nível LR
Temperatura do fluido	[°C]	-40...200
Resistência à pressão	[bar]	16
Resistência contra vácuo	[mbar]	-1000
MAWP nas aplicações segundo CRN	[bar]	16
Dados mecânicos		
Peso	[g]	188,5
Materiais		Tubo coaxial: 1.4301 (aço inoxidável / 304); Suporte de fixação: 1.4310 (aço inoxidável / 301); 0: PPS reforço de fibras
Conexão do sensor		conexão da rosca G 3/4 Rosca interna
Conexão de processo		conexão da rosca 3/4" NPT rosca externa
Comprimento L	[mm]	240
Notas		
Quantidade		1 peça