


Roda de medição

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Área de aplicação

Modelo

plástico liso

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-30...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

64,2

Diâmetro interno

[mm]

6

Diâmetro externo

[mm]

63,66

Materiais

roda: alumínio; características da superfície: PU

Máx. torque de aperto

[Nm]

1,5; (Parafuso)

Dureza da superfície

90 Shore A

Extensão

[mm]

200

Observações

Unidades por embalagem

1 peça