




Soquete confeccionável

SDOGK120MKRFKSG



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 4,5...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...125

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 43

Dimensões [mm] 28 x 28 x 52

Materiais latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto

Material do invólucro latão / PA 6.6, Revestido com material sintético

Material porca latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético

Observações

Unidades por embalagem 1 peça


conexão elétrica

solda: ...1 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético



E60122



Soquete confeccionável

SDOGK120MKRFKSG

Conexão

