




Plugável

SSTGK120MKRFKSG



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Proteção		IP 67
----------	--	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	44,8
------	-----	------

Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
-----------	------	--------------

Materiais	latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
-----------	--

Material do invólucro	latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
-----------------------	--

Material porca	latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético
----------------	--

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------


conexão elétrica

solda: ...1 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético



E60123



Plugável

SSTGK120MKRFKSG

Conexão

