




Soquete confeccionável


SDOGK120--LFKSG



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	45
Dimensões	[mm]	28 x 28 x 53
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica	
solda: ...1 mm²	

conexão elétrica - soquete	
Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético	



E60124



Soquete confeccionável

SDOGK120--LFKSG

Conexão

