


# E60138



## Roda de medição

MEASURING WHEEL U:200 N:10



### Campo de aplicação

Modelo plástico serrilhado

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -30...80

### Dados mecânicos

Peso [g]	61,3
Diâmetro interno [mm]	10
Diâmetro externo [mm]	63,66
Materiais	roda: alumínio; características da superfície: PU
Máx. torque de aperto [Nm]	1,5; (Parafuso)
Dureza da superfície	90 Shore A
Extensão [mm]	200

### Notas

Quantidade 1 peça