




Plugável

SSTGK120--LFKSG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	53,2
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 53
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

solda: ...1 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético



E60141

Plugável

SSTGK120--LFKSG



Conexão

