


Soquete confeccionável

SDOGK210MKRFKSG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
--------------------	-----	-------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...125
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	68,8
Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
Material porca		latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------


Soquete confeccionável

SDOGK210MKRFGSG

conexão elétricaconexão por solda/crimpagem: ...0,5 mm²**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético

**Conexão**

- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 _____
- 8 _____
- 9 _____
- 10 _____
- 11 _____
- 12 _____
- 13 _____
- 14 _____
- 15 _____
- 16 _____
- 17 _____
- 18 _____
- 19 _____
- 20 _____
- 21 _____