


E60158



Cabo de conexão com soquete

ADOGK120MKR0020B12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1822,2
Dimensões	[mm]	28 x 28 x 52
Materiais		latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto
Material do invólucro		latão / PA 6.6, Revestido com material sintético
Material porca		latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabo de conexão com soquete

ADOGK120MKR0020B12


conexão elétrica

cabo: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético



Conexão

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco