


E60174



Soquete confeccionável

SDOGJ120MSLFBPG



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	4,5...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	55,3
Dimensões	[mm]	18 x 18 x 60
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E60174



Soquete confeccionável

SDOGJ120MSLFGPG

conexão elétrica

solda: ...0,25 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M18, reto; Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____