E61440

Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 2400



1 gancho da corda

Características do produto			
Versão do eixo			eixo maciço
Diâmetro do eixo	[mm]		6
Área de aplicação			
Modelo			para encoders com flange sincrônico de 58 mm e eixo maciço de 6 mm
Precisão / desvios			
Precisão			± 0,1 % FSO
Repetibilidade			± 0,04 % FSO
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]		-20...80
Temperatura de armazenamento	[°C]		-20...80
Umidade de armazenamento	[%]		5...95; (sem condensação)
Certificações / testes			
Resistência a choques		IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Resistência à vibrações		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Dados mecânicos			
Peso	[g]		598,5

E61440

Mecânica de tração por cabo para encoders

DRAW WIRE 2400

Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	58		
Materiais		invólucro: PA; cabo: aço inoxidável revestimento de poliamida		
Versão do eixo		eixo maciço		
Diâmetro do eixo	[mm]	6		
Comprimento de medição máx.	[mm]	2400		
Circunferência do tambor do cabo	[mm]	150,8		
Diâmetro do cabo	[mm]	0,45		
Conexão do cabo		gancho da corda		
Características do cabo		Velocidade máx. do cabo	[m /s]	1
		Aceleração máx. do cabo	[g]	5
		Força de extração máx.	[N]	7
		força de retração mín.	[N]	1
Flange de fixação		Flange síncrono		

Observações

Unidades por embalagem	1 peça

diagrama e curvas

Instrução de instalação