E70450

Jumper

Edge-Gateway/Power cable M12



Área de aplicação		
Aplicação		Tensão de alimentação para edgeGateway
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	8...32 DC
Condições ambientais		
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...105
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Peso	[g]	111,5
Materiais		PBT-GF20
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 0,6 m, PVC; FLRY-B		
Conexão		



E70450

Jumper

Edge-Gateway/Power cable M12

conexão elétrica - conector

1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.