


# E70582



## Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL



1 imagem de exemplo



### Campo de aplicação

Aplicação Divisor da tensão AS-i e da alimentação externa de 24 V para conector fêmea M12

### Dados elétricos

Classe de proteção III

Capacidade de carga por módulo/slot [A] 4

### Saídas

Função elétrica AS-i; (24V)

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...75

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Peso [g] 89

Materiais invólucro: PBT / PC

Máx. torque de aperto [Nm] 1,65

### Acessórios

Acessório opcional terminação do cabo plano :, E70413

mangueira retrátil:, E70113

# E70582



## Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL


### Notas

Notas	O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Quantidade	1 peça

### conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

Conexão: M12; codificação: A; Corpo: PUR; Máx. torque de aperto: ...1,65 Nm



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +