




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL



Área de aplicação	
Aplicação	Distribuição de tensão AS-i ao conector fêmea M12
Dados elétricos	
Classe de proteção	III
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	4
Saídas	
Função elétrica	AS-i
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...75
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	83,1
Materiais	invólucro: PBT / PC
Máx. torque de aperto [Nm]	1,65
Acessórios	
Acessório opcional	terminação do cabo plano :, E70413
	mangueira retrátil:, E70113



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL

Observações

Observações	O cabo plano não pode terminar no distribuidor.
	Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Unidades por embalagem	1 peça


conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm²

Conexão: M12; codificação: A; Corpo: PUR



Conexão



1	AS-i +
3	AS-i -