




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



| Dados elétricos                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Classe de proteção                      | III                                                                   |
| Capacidade de carga por módulo/slot [A] | 4                                                                     |
| Saídas                                  |                                                                       |
| Função elétrica                         | AS-i                                                                  |
| Condições ambientais                    |                                                                       |
| Temperatura ambiente [°C]               | -25...75                                                              |
| Proteção                                | IP 67                                                                 |
| Dados mecânicos                         |                                                                       |
| Peso [g]                                | 60,5                                                                  |
| Materiais                               | invólucro: PBT / PC; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)          |
| Máx. torque de aperto [Nm]              | < 1,65                                                                |
| Acessórios                              |                                                                       |
| Acessório opcional                      | terminação do cabo plano :, E70413                                    |
|                                         | mangueira retrátil:, E70113                                           |
| Notas                                   |                                                                       |
| Notas                                   | O cabo plano não pode terminar no distribuidor.                       |
|                                         | Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retrátil para vedar. |
| Quantidade                              | 1 peça                                                                |




Terminal para cabo plano AS-Interface


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

conexão elétrica

Conexão: M12; codificação: A; Corpo: PUR



Conexão



|   |        |
|---|--------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | AUX -  |
| 3 | AS-i - |
| 4 | AUX +  |