


E70598



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL



Dados elétricos

Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot [A]		4

Saídas

Função elétrica		AS-i
-----------------	--	------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]		-25...75
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]		108,1
Materiais		invólucro: PBT / PC; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Máx. torque de aperto [Nm]		< 1,65

Acessórios

Acessório opcional		terminação do cabo plano :, E70413 mangueira retrátil:, E70113
--------------------	--	---

Observações

Observações		O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retrátil para vedar.
Unidades por embalagem		1 peça

E70598




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL

conexão elétrica

cabo: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexão



marrom	AS-i +
azul	AS-i -