


# E70006



## Jumper

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 30 x 39

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

### Acessórios


Material incluído parafuso  
área para marcação

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



# E70006




## Jumper

VVDAB031--S0015A03STAH030MSS

### conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR / PVC; 2 x

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

