

E70014




Jumper

VDOGF030MSS00,3A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC215

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E70014




Jumper

VDOGF030MSS00,3A03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

