


# E70047



## Jumper

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



# E70047



## Jumper

VDOAH040MSS01,5A04STGH040MSS

### conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

