


E70048



Jumper

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm






Jumper

VDOAH040MSS0002A04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

