


E70064



Cabo em Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	132,6
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Notas		
Quantidade		1 peça

E70064



Cabo em Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

conexão elétrica


cabo: 1,5 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete A

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



E70064



Cabo em Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

conexão elétrica - soquete B

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

