


E70065



Cabo em Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,163
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Quantidade de slots do distribuidor central		2

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo em Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector C

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete A

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



E70065



Cabo em Y

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

conexão elétrica - soquete B

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

