

E70100




Soquete confeccionável

SDOGL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total	[A]	10

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	29 x 29 x 71
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material porca		PBT

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

E70100



Soquete confeccionável


SDOGL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 10...12 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PBT



Conexão

