


Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0002A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

