

E70133




Soquete confeccionável

SDOKL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 29 x 29 x 66

Materiais PBT

Material do invólucro PBT

Material porca PBT

Notas

Quantidade 1 peça

E70133



Soquete confeccionável

SDOKL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...9,5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PBT



Conexão

