

E70134




Soquete confeccionável

SDOKL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E70142

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	29 x 29 x 66
Materiais	PBT	
Material do invólucro	PBT	
Material porca	PBT	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E70134



Soquete confeccionável


SDOKL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...9,5 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PBT; Contatos: dourado



Conexão

