


# E70142



## Soquete confeccionável

SDOGL070PLSFKPG



| Área de aplicação       |      |                          |
|-------------------------|------|--------------------------|
| Característica especial |      | Contatos banhados a ouro |
| Dados elétricos         |      |                          |
| Tensão de operação      | [V]  | < 45 AC / < 70 DC        |
| Condições ambientais    |      |                          |
| Temperatura ambiente    | [°C] | -40...100                |
| Proteção                |      | IP 67                    |
| Dados mecânicos         |      |                          |
| Peso                    | [g]  | 49,4                     |
| Dimensões               | [mm] | 29 x 29 x 71             |
| Materiais               |      | PBT                      |
| Material do invólucro   |      | PBT                      |
| Material porca          |      | PBT                      |
| Observações             |      |                          |
| Unidades por embalagem  |      | 1 peça                   |

# E70142



## Soquete confeccionável


SDOGL070PLSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm<sup>2</sup>; Revestimento do cabo: Ø 10...12 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PBT; Contatos: dourado



### Conexão

