


Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 24 AC/DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

30 x 15 x 39

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído

parafuso

área para marcação

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

