




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	1 x LED, amarelo
Acessórios		
Material incluído		parafuso
		área para marcação
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

