


E70150



Cabo de conexão com conector

ASTGH030MSS0001A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 42

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem 1 peça

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR / PVC, laranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E70150



Cabo de conexão com conector

ASTGH030MSS0001A03

Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul